

**Calibru-inel DIN 2250 C, Ø nominal: 122mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484030 122    |
| GTIN               | 2050001952998 |
| Clasa articolului  | 48B           |

**Descriere****Execuție:**

**Calibre inel** (inele de control) din oțel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. **Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală.** Toleranța de fabricație pentru alezaj este JS4.

**Aplicație:**

Pentru aplicații universale, de ex. pentru reglarea și verificarea aparatelor de măsură.

**Standard:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Notă:**

**Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.**

**Descriere tehnică**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Câmp de toleranță | JS                  |
| Dim. nominală     | 122 mm              |
| Standard          | DIN 2250 C          |
| Material          | Oțel pentru calibre |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toleranță execuție a găurii | JS4          |
| Calitate                    | 4            |
| Calibrarea                  | L7           |
| Tip produs                  | Calibru-inel |

## Servicii

|  |            |
|--|------------|
| Calibrare DAkkSCalibru-inel Ø maxim 200 mm | 028470 200 |
| CalibrareCalibru-inel Ø maxim 500 mm       | 028400 500 |