

**Calibru-inel DIN 2250 C, Ø nominal: 23mm****Date comandă**

Numărul de comandă	484030 23
GTIN	2050001954022
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

**Calibre inel** (inele de control) din oțel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat și lepuț de precizie. **Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală.** Toleranța de fabricație pentru alezaj este JS4.

**Aplicație:**

Pentru aplicații universale, de ex. pentru reglarea și verificarea aparatelor de măsură.

**Standard:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Notă:**

**Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.**

**Descriere tehnică**

Dim. nominală	23 mm
Câmp de toleranță	JS
Standard	DIN 2250 C
Material	Oțel pentru calibre

Toleranță execuție a găurii	JS4
Calitate	4
Calibrarea	L7
Tip produs	Calibru-inel

**Servicii**

Calibrare DAkkSCalibru-inel Ø maxim 50 mm	028470 50
CalibrareCalibru-inel Ø maxim 50 mm	028400 50