

Calibru-inel DIN 2250 C, Ø nominal: 241 mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484030 241 |
| GTIN | 2050001954145 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere**Execuție:**

Calibre inel (inele de control) din oțel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. **Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală.** Toleranța de fabricație pentru alezaj este JS4.

Aplicație:

Pentru aplicații universale, de ex. pentru reglarea și verificarea aparatelor de măsură.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Notă:

Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|------------|
| Câmp de toleranță | JS |
| Dim. nominală | 241 mm |
| Standard | DIN 2250 C |
| Toleranță execuție a găurii | JS4 |

| | |
|------------|---------------------|
| Material | Oțel pentru calibre |
| Calitate | 4 |
| Calibrarea | L7 |
| Tip produs | Calibru-inel |

Servicii

| | |
|--------------------------------------|------------|
| CalibrareCalibru-inel Ø maxim 500 mm | 028400 500 |
|--------------------------------------|------------|