

**Calibru-inel DIN 2250 C, Ø nominal: 57mm****Date comandă**

Numărul de comandă	484030 57
GTIN	2050001955043
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

**Calibre inel** (inele de control) din oțel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. **Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală.** Toleranța de fabricație pentru alezaj este JS4.

**Aplicație:**

Pentru aplicații universale, de ex. pentru reglarea și verificarea aparatelor de măsură.

**Standard:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Notă:**

**Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.**

**Descriere tehnică**

Câmp de toleranță	JS
Dim. nominală	57 mm
Standard	DIN 2250 C
Toleranță execuție a găurii	JS4

Material	Oțel pentru calibre
Calitate	4
Calibrarea	L7
Tip produs	Calibru-inel

**Servicii**

Calibrare Calibru-inel Ø maxim 100 mm	028400 100
Calibrare DAkkSCalibru-inel Ø maxim 200 mm	028470 200