

## Calibru-inel DIN 2250 C, Ø nominal: 226mm



### Date comandă

Numărul de comandă	484030 226
GTIN	2050001953988
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

**Calibre inel** (inele de control) din oțel de cea mai bună calitate, pentru calibre, călit, detensionat, rectificat și lepuit de precizie. **Calibrele inel sunt etichetate cu dimensiunea reală.** Toleranța de fabricație pentru alezaj este JS4.

#### Aplicație:

Pentru aplicații universale, de ex. pentru reglarea și verificarea aparatelor de măsură.

#### Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Notă:

**Alte dimensiuni intermediare de până la 320 mm pot fi comandate cu ușurință, de exemplu, 484030 dim. 82.**

### Descriere tehnică

Dim. nominală	226 mm
Câmp de toleranță	JS
Standard	DIN 2250 C
Toleranță execuție a găurii	JS4

Material	Oțel pentru calibre
Calitate	4
Calibrarea	L7
Tip produs	Calibru-inel

**Servicii**

Calibrare Calibru-inel Ø maxim 500 mm	028400 500
---------------------------------------	------------