

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 50 mm, RD-ZB, Granulație: 120**Date comandă**

Numărul de comandă	573510 120
GTIN	511310752836
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discurile speciale Bristle de curățare sunt corpuri de șlefuit omogene cu un amestec de granulație ceramică cu formă precisă și oxid de aluminiu, cu **o durabilitate deosebit de mare.**

Extrem de flexibile și maleabile.

Aplicație:

Pentru aproape toate materialele, la o siguranță maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor și bavurilor ușoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curățare și debavurare.

Utilizare pe polizoare drepte și unghiulare cu **disc de prindere Roloc™** Cod 554090 – 554094 (mandrină Ø 6 mm resp. suport M14).

Notă:

Întregul sistem de schimbare rapidă marca Roloc™, de diametru Ø 50 mm și Ø 75 mm este prezentat începând cu Codul 554005.

Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Culoarea: alb

Turație maximă: 25000 min⁻¹

Descriere tehnică

Granulație	120
------------	-----

Culoarea	alb
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	RD-ZB
Denumirea producătorului	RD-ZB
Tip produs	Perie în formă de oală

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmoale Ø exterior 50 mm	554091 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmdur Ø exterior 50 mm	554089 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmmediu Ø exterior 50 mm	554092 50
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mmsemidur Ø exterior 50 mm	554093 50
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 50 mm	554090 50