



Sculă pentru vălțuit/galetat tip G, MK3, Ø D: 49mm



Date comandă

Numărul de comandă	291562 49
GTIN	4060491001098
Clasa articolului	29F

Descriere

Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile CNC, pe mașinile de strunjit, frezat și găurit convenționale.
Reglare progresivă în μm (domeniu de reglare de la $-0,05\text{ mm}$ până la $+0,1\text{ mm}$).

Avantaj:

Special pentru producția de serie. Productivitate maximă datorită **avansurilor** de $0,05\text{ mm}$ – $0,3\text{ mm}$ **per rolă**.

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1\ \mu\text{m}$.

Slăbirea automată la retragerea sculei împiedică deteriorarea suprafețelor vălțuite.

Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm^2 și o duritate de până la 45 HRC .

- **Prelucrare pe dreapta.**
- **Până la clasa de toleranță IT8.**
- **Pentru găuri până la $\text{Ø } 49\text{ mm}$.**

Notă:

Cu Ø de la 10 mm , opțional cu răcire interioară.

Descriere tehnică

Ø nominal D	49 mm
Număr de role	8
Domeniu de reglare	$-0,05 / +0,1\text{ mm}$
Ø cozii D_s	35 mm
Lungime utilă L_N	162 mm

Lungime activă L _A	163 mm
Tipul de prindere a cozii	MK3
Tip produs	Concasor neted cu valțuri