

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Granulație: 50**Date comandă**

Numărul de comandă	573515 50
GTIN	4001895880438
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discurile speciale Bristle de curățare sunt corpuri de șlefuit omogene cu un amestec de granulație ceramică cu formă precisă și oxid de aluminiu, cu **o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile și maleabile.**

Aplicație:

Pentru aproape toate materialele, la o siguranță maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor și bavurilor ușoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curățare și debavurare.

Utilizare pe polizoare drepte și unghiulare cu **disc de prindere Roloc™** Cod 554090 – 554094 (mandrină Ø 6 mm resp. suport M14).

Notă:

Întregul sistem de schimbare rapidă marca Roloc™, de diametru Ø 50 mm și Ø 75 mm este prezentat începând cu Codul 554005.

Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Culoarea: verde

Turație maximă: 18000 min⁻¹

Descriere tehnică

Granulație	50
Culoarea	verde

Turație maximă	18000 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	RD-ZB
Denumirea producătorului	RD-ZB
Tip produs	Perie în formă de oală

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm dur Ø exterior 75 mm	554089 75
Disc din cauciuc cu prindere M14 dur Ø exterior 75 mm	554088 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior 75 mm	554093 75
Disc abraziv din plastic, cu Ø cozii 6 mm Ø exterior 75 mm	554090 75
Disc din cauciuc cu prindere M14 dur Ø exterior 75 mm	554094 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm moale Ø exterior 75 mm	554091 75
Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm mediu Ø exterior 75 mm	554092 75