

3M**Combinatie de cască PELTOR™ G3000 Forst, Culoare: ORANGE****Date comandă**

Numărul de comandă	097814 ORANGE
GTIN	4046719736218
Clasa articolului	04M

Descriere**Execuție:**

Setul verificat în practică din 3 piese pentru protecția capului pentru silvicultură compus din:

- **cască de protecție (G3000) cu senzor UV și sistem confortabil cu clichet,**
- **vizieră rețea din poliamidă (5B)**
- **căști pentru urechi (SNR = 28dB, H = 35dB, M = 26dB, L = 16dB).**

În cazul neutilizării, protecția auditivă poate fi pliată ușor în sus.

Aplicație:

Lucrări forestiere pe toată durata anului, în special cu drujbă.

Standard:

DIN 397 (Helm); DIN EN 352-3 (Gehörschutz); DIN EN 1731 (Visier)

Proprietate cască: Capacitate de protecție până la -30°C

Materialul căștii tip scoică: ABS

Reglare pe lățime: Închidere rotativă

Referință: 53 - 62 cm

Greutate: 600 g

Descriere tehnică

Rezistență la temperaturi scăzute	până la -30 °C
-----------------------------------	----------------

Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Greutate	600 g
Referință	53 - 62 cm
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la -30°C
Materialul căștii tip scoică	ABS
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 1731
Standard	DIN EN 352-3
Tip produs	Cască de protecție