

Tajima**Ruletă W-Mag cu gheară de agățare magnetică și talpă magnetică, Lungimea benzii: 5 m****Date comandă**

Numărul de comandă	462350 5
GTIN	4975364120366
Clasa articolului	46R

Descriere**Execuție:**

Ruletă W-Mag cu picior magnetic al carcasei și gheară de agățare magnetică. Lizibilitate foarte bună. Ruleta este inscripționată pe ambele părți. Retragerea și blocarea benzii se realizează automat. Carcasă robustă de plastic, cu prindere detașabilă pentru curea.

Avantaje:

Fixare simplă și rapidă pe toate suprafețele metalice, **datorită magnetului puternic din gheara de agățare și a șinei magnetice din piciorul carcasei**. Operare cu o singură mână.

Norma: EG II

Norm: EG II

Standardi: EG II

Norme: CE II

Szabvány: EG II

Norma: EG II

Lățimea benzii: 25 mm

Lungime carcasă: 105 mm

Lățime carcasă: 50 mm

Înălțime carcasă: 130 mm

Descriere tehnică

Lungimea benzii	5 m
Înălțime carcasă	130 mm
Lățimea benzii	25 mm
Lățime carcasă	50 mm
Lungime carcasă	105 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă în carcasă, capsulă, cadru

Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Ruletă Lungime maximă 5/2 m	016140 5/2