



Bandă adezivă PVC, Culoarea: YELLOW



Date comandă

Numărul de comandă	083636 YELLOW
GTIN	50021200456621
Clasa articolului	08M

Descriere

Execuție:

3M™ 764i poate fi folosită pentru domenii de aplicație necritice, cum ar fi de pildă marcajul culorilor și legarea. Este rezistentă la coroziune, flexibilă, rezistentă la abraziune, ușor de aplicat și rezistentă la umezeală.

Benzile 3M™ colorate și de marcarea pe podea sunt perfecte în domeniul întreținerii clădirilor și pentru îmbunătățirea siguranței instalațiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acțiunea agenților atmosferici, precum și la majoritatea substanțelor chimice. Ușor de prelucrat, foarte flexibilă chiar și pe suprafețe denivelate.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Adeziv: Cauciuc natural

Culoarea: galben

Lungime: 33 m

Lățime: 50 mm

Grosime: 0,125 mm

Descriere tehnică

Fișă de date

Grosime	0,125 mm
Denumirea producătorului	764i
Lățime	50 mm
Lungime	33 m
Culoarea	galben
Material de suport	Folie PVC
Adeziv	Cauciuc natural
Temperatură de depozitare	20 - 23 °C
Cu căptușeală	nu
Capacitate de întindere	180 %
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	rezistență la coroziune
Particularitate	rezistent la abraziune
Tip de bandă adezivă	unilateral
Rezistent la temperaturi de până la	29 °C
Valabilitate de la data producției	12 lună
Rezistență la rupere	2,28 N/mm
Forță de lipire pe oțel	0,21 N/mm
Utilizare	Închidere
Utilizare	Marcare
Utilizare	Legare
umiditate depozitare	50 - 60 %
Tip produs	Bandă adezivă