



Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	421310 0-25
GTIN	4059192058388
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Micrometru inovator cu **cifre de 10 mm** pe ecran contrast puternic. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare calită și rectificată. Suprafețe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acționării greșite a tastelor de comandă.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

Descriere tehnică

Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	2 μ m
\varnothing pivot	6,5 mm
Citire	0,00005 inch
Pasul tijei	0,5 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Citire	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------