

**Mahr****Set de micrometre digitale de exterior IP65 i-wi, Domeniu de măsurare: 0-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421330 0-100
GTIN	4059192058838
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Micrometru de exterior Cod 421325.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv etaloane de reglare.

**Descriere tehnică**

Număr de micrometre	4
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Număr de etaloane de reglare	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	4
Clasă de protecție IP	IP 65

Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S2
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Set de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-100 mm	020430 0-100
Calibrare DAkkS Set de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-100 mm	020440 0-100

## Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK