

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior, Domeniu de măsurare: 5-20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438995 5-20
GTIN	2050001919311
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

O tijă palpatoare fixă și una mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. **Afișaj digital al valorii absolute.** Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv pad de încărcare cu accesorii de conectare și instrucțiuni de utilizare.

**Accesorii opționale:**

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A3, cablu de date Cod 497440 și adaptor radio Cod 498954 Ref. A4.

**Descriere tehnică**

Ø bilei de palpare din carbură	0,6 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	44 mm
Adâncime minimă a canalului	0,8 mm
Adâncime maximă a canalului	2,2 mm
Forță de măsurare	0,8 - 1,3 N

Acuratețe la repetare	0,005 mm
Eroare de toleranță	±0,010 mm
Lungimea contactului de măsurare sus Hb	2,2 mm
Lungimea contactului de măsurare jos Hf	2,2 mm
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,01 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Palpator rapid de interior

## Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S

## Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975

Cablu de conectare Tip D1	497440 D1
Adaptor pentru interfață Tip A3	498954 A3
Cablu de conectare Tip USB2	497440 USB2
Adaptor pentru interfață Tip A4	498954 A4
Cablu de conectare Tip D2	497440 D2