

Kroepelin
Längenmesstechnik**Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de interior, Domeniu de măsurare: 10-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438995 10-25
GTIN	2050001919328
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

O tijă palpatoare fixă și una mobilă cu palpatoare, cu bilă din carbură, reglabile. **Afișaj digital al valorii absolute.** Prin introducerea valorilor presetate se pot stabili abaterile, pornind de la orice valoare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv pad de încărcare cu accesorii de conectare și instrucțiuni de utilizare.

Accesorii opționale:

Adaptor cablu de date Cod 498954 Ref. A3, cablu de date Cod 497440 și adaptor radio Cod 498954 Ref. A4.

Descriere tehnică

Adâncime minimă a canalului	1,5 mm
Eroare de toleranță	±0,010 mm
Adâncime maximă a canalului	4 mm
Forță de măsurare	0,8 - 1,3 N
Acuratețe la repetare	0,005 mm

Ø bilei de palpare din carbură	1 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	46 mm
Lungimea contactului de măsurare sus Hb	4,4 mm
Lungimea contactului de măsurare jos Hf	4,4 mm
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Increment comutabil	0,001 mm
Increment comutabil	0,002 mm
Increment comutabil	0,005 mm
Increment comutabil	0,01 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	C7
Tip produs	Palpator rapid de interior

Servicii

Calibrare Palpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S
Calibrare DAkkS Palpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S

Accesorii

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectare Tip USB2	497440 USB2

Adaptor pentru interfață Tip A4	498954 A4
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare Tip D1	497440 D1
Cablu de conectare Tip D2	497440 D2
Adaptor pentru interfață Tip A3	498954 A3