

**Mahr****Micrometru digital de exterior IP65 i-wi, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421325 50-75
GTIN	4059192058777
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Micrometru inovator cu **cifre de 10 mm** pe ecran contrast puternic. Funcție HOLD practică pentru menținerea pe afișaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare calită și rectificată. Suprafețe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oțel, vopsit, cu izolație termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziție. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acționării greșite a tastelor de comandă.

Printr-un **afișaj confortabil pentru indicarea toleranței cu limite suplimentare de avertizare**, utilizatorul recunoaște dacă și în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranță.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

**Accesorii opționale:**

Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

**Descriere tehnică**

Citare	0,001 mm
Calibrarea	B2
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm

Eroare de toleranță	3 μm
Ø pivot	6,5 mm
Citire	0,00005 inch
Pasul tijei	0,5 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

## Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975