

**HOLEX**

**Clește universal, lustruit, cu manșoane de prindere din două componente,  
Lungimea totală: 160mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	701515 160
GTIN	4045197887283
Clasa articolului	72B

## Descriere

### Execuție:

Fălci de prindere cu zimți. Taișuri călite suplimentar prin inducție (ca. 60 HRC).

Clește rectificat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

### Standard:

**DIN ISO 5746.**

### Material:

Oțel special pentru scule.

## Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	3,1 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșoane de prindere din două componente
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Fără scântei	nu

Tip produs

Clește multifuncțional