

HOLEX

Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente, Lungimea totală: 180mm



Date comandă

Numărul de comandă	702995 180
GTIN	4045197887320
Clasa articolului	72B

Descriere

Execuție:

Fălci de prindere dințate. Tăișuri călite suplimentar prin inducție (ca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian.

Clește cu luciu metalic, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

Descriere tehnică

Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	1,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	Dințate interior
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tăișuri călite inductiv (ca. 64 HRC), corpul cleștelui forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	Cu șlefuire de finisare
Fără scântei	nu
Tip produs	Clește multifuncțional