

**HOLEX**

**Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manșoane de prindere,  
Lungimea totală: 160mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	713595 160
GTIN	4045197887405
Clasa articolului	72B

## Descriere

### Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

### Standard:

**DIN ISO 5745**

### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

## Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	50 mm
Lungimea totală	160 mm
Formă a fălcii	oval-ascuțit, cotit (40° – 45°)
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striat în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente

Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Tip produs	Clește multifuncțional