

HOLEX**Clește cu putere mare de tăiere laterală, șlefuit, cu manșoane de prindere,
Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	723395 200
GTIN	4045197887443
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Cap puternic cu tășuri călite suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC). Articulație aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru toate sârmele (longevitate mare și în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar și la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,5 mm
Lungimea totală	200 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	3 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4,2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	forjat în matriță, călit în ulei

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Tip produs	Clește de tăiere