

**HOLEX****Clește universal din vanadiu Izolat VDE, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	701852 180
GTIN	4045197887481
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Oțel crom-vanadiu. Fălci de prindere cu zimți. Tăișuri călitate suplimentar prin inducție (cca. 64 HRC), recomandate și pentru coardă de pian. **Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Clește rectificat, mânere cu manșoane din mai multe componente.

**Standard:****DIN ISO 5746****Descriere tehnică**

Valori de tăiere coardă de pian cu Ø de până la	1,8 mm
Lungimea totală	180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,2 mm
caracteristică electrostatică	VDE 1000 V
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	Similar DIN ISO 5746
Proprietate bacuri	dințat
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Fără scântei	nu

Tip produs

Clește multifuncțional