

**HOLEX****Clește pentru instalatori Manșoane de prindere VDE, lungimea totală: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	705746 250
GTIN	4045197887887
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

**Articulație introdusă** (= ghidaj dublu) și protecție de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducție. Fălci de prindere crestate, dințate, cu autofixare pe țevi și piulițe. Reglare în mai multe trepte. **Izolată conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Clește fosfatat negru, cap lustruit, mânere izolate cu manșoane din mai multe componente.

**Standard:****DIN ISO 8976****Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță.

**Descriere tehnică**

Deschidere pentru țevi	1.1/2 inch
Lungimea totală	250 mm
Deschidere pentru hexagon	36 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Suprafață	fosfatat negru
Standard	DIN ISO 8976
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material	Oțel crom-vanadiu
Fără scântei	nu

Ajustare fină cu opritor	nu
Autofixare	da
Protecție prindere	da
Tip produs	Clește pentru țevi și clește pentru instalatori