

**Clește cu fălci rotunde plate, îndoit Izolat VDE, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713751 200
GTIN	4045197888020
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	73 mm
Lungimea totală	200 mm
Formă a fălcii	Oval-ascuțit, cu fălci lungi cotite (cca. 40 – 45°)
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	similar DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite inductiv (cca. 60 HRC)
Model de	striat în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente

Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Tip produs	Clește multifuncțional