

HOLEX**Clește cu fălci rotunde plate, drept Izolat VDE, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	713351 200
GTIN	4045197888006
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Taișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior.

Clește șlefuit, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea totală	200 mm
Lungimea fălcilor	73 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	similar DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Taișuri călite inductiv (cca. 60 HRC)
Model de	striat în interior
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cu șlefuire de finisare
Tip produs	Clește multifuncțional