

HOLEX**Clește cu putere mare de tăiere laterală Izolat VDE, Lungimea totală: 180mm****Date comandă**

Numărul de comandă	723551 180
GTIN	4045197888044
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Cap puternic, tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC), articulație aplicată, fără joc.

Clește cu luciu metalic, mânere cu manșoane din mai multe componente.

Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	2,7 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	3,8 mm
Lungimea totală	180 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite inductiv (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu

Cu arc deschidere comutabil

nu

Tip produs

Clește de tăiere