

**HOLEX****Clește cu putere mare de tăiere laterală Izolat VDE, Lungimea totală: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	723551 200
GTIN	4045197888051
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Cap puternic, tășuri călite prin inducție (cca. 64 HRC), articulație aplicată, fără joc.

Clește cu luciu metalic, mânere cu manșoane din mai multe componente.

**Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	3 mm
Lungimea totală	200 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la Ø de	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite inductiv (cca. 64 HRC)
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cu șlefuire de finisare
Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu

Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere