

**HOLEX****Clește de dezizolat izolat VDE, lungimea totală: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	728761 160
GTIN	4045197888099
Clasa articolului	72B

**Descriere****Execuție:**

Fălci îndoite, cu tășuri în formă de V (până la un Ø exterior de maxim 5 mm). Articulație intercalată cu trecere fără joc și arc de deschidere. Cu șurub de reglare pentru reglarea secțiunii transversale.

Mânere cu manșoane din mai multe componente, **izolate până la 1000V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Clește cu luciu metalic.

**Material:**

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	160 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma de tăiere	Prismă de tăiere
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule
Suprafață	cu luciu metalic
Cu arc deschidere	da
Cu șurub de reglare pentru reglarea secțiunii transversale	da

Tip produs

Clește de tăiere