


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Tip A Ø 150 mm, BB-ZB, Granulație: 36**Date comandă**

Numărul de comandă	573565 36
GTIN	480112760380
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discurile speciale Bristle de curățare sunt corpuri de șlefuit omogene cu un amestec de granulație ceramică cu formă precisă și oxid de aluminiu, cu **o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile și maleabile.**

Peria **radială** Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lățime cca. 1,6 mm).
Cu peri oblici (tip A) pentru **lucrări puternice.**

Aplicație:

A se respecta sensul de rotire.

Pentru aproape toate materialele, la o siguranță maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor și bavurilor ușoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curățare și debavurare.

Ø găurii 25,4 mm cu inele de reducere atașate Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Extensibil cu adaptorul Cod 573580 la lățimea dorită. Utilizare pe polizoare duble de banc sau pe polizoare drepte resp. arbori flexibili cu mandrina Cod 556380 Ref. 1.

Descriere tehnică

Granulație	36
Culoarea	maro

Ø periei D ₁	150 mm
Lățimea periei	12 mm
Turație maximă	6000 min ⁻¹
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	BB-ZB
Denumirea producătorului	BB-ZB
Tip produs	Perie rotundă

Accesorii

Set de adaptoare de extensie 4 buc.	573580
Mandrină Număr de discuri de prins 1	556380 1
Mandrină Număr de discuri de prins 1-2	556380 1-2