

Garant**CaraFin Bloc de lustruire diamantat elastic, 98×69×22 mm, Granulație: D151µm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 557510 D151 |
| GTIN | 4045197888389 |
| Clasa articolului | 51G |

Descriere**Execuție:**

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**.

Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit. Debavurare, șlefuire fină.

Avantaj:

Lipsesc timpii auxiliari pentru pregătire și curățare, ca în cazul pastelor diamantate.

Din **spumă poliuretanică elastică** de înaltă calitate.

Aplicație:

Ideal pentru finisarea **materialelor dure și metalele neferoase**. Adaptare optimă la geometria piesei.

Recomandat pentru lustruire umedă și uscată.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Prescurtare pentru material abraziv | D |
| Lățime | 69 mm |
| Înălțime | 26 mm |
| Lungime | 98 mm |
| Dimensiune | 98×69×22 mm |
| Nivel de șlefuire | Etapa de lustruire prealabilă |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Serie | CaraFin |
| Caracteristici nume produs | 98×69×22 mm |
| Tip produs | Bloc de polizat |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| Carbură (HM) | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |