


**Garant****CaraFin Lavetă de lustruit diamantată, medie, 180×180 mm, Granulație: D0,25μm****Date comandă**

Numărul de comandă	552790 D0,25
GTIN	4045197888327
Clasa articolului	51G

**Descriere****Execuție:**

**CaraFin Sculă de lustruire diamantată** acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**.

Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit.

Lavetă de lustruit medie pentru **lustruirea cu acuratețe de finisare sau de luciu** a materialelor dure.

**Avantaj:**

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.

**Lavete de lustruit diamantate** (microfibră) acoperite pe o parte **cu diamant monocristalin**.

**Aplicație:**

Pentru lustruire manuală rapidă, uscată.

**Descriere tehnică**

Prescurtare pentru material abraziv	D
Granulație	D0,25

Material	Microfibră
Grad de finețe	Lustruire fină
Dimensiune	180×180 mm
Lungime	180 mm
Lățime	180 mm
Caracteristici nume produs	180×180 mm
Tip produs	Lavetă

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		