

Garant**CaraFin Bloc de lustruire diamantat elastic, 98×69×22 mm, Granulație: D64μm****Date comandă**

Numărul de comandă	557510 D64
GTIN	4045197888372
Clasa articolului	51G

Descriere**Execuție:**

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte **cu monocristale de diamant**. Granulele de diamant fixate conferă un **randament mult mai bun** în comparație cu granulele de diamant libere din pastele de șlefuit. Îndepărtarea striațiilor și straturilor de oxid, lustruire preliminară, netezire.

Avantaj:

Lipsește timpul auxiliar pentru pregătire și curățare, ca în cazul pastelor diamantate.

Din **spumă poliuretanică elastică** de înaltă calitate.

Aplicație:

Ideal pentru finisarea **materialelor dure și metalele neferoase**. Adaptare optimă la geometria piesei.

Recomandat pentru lustruire umedă și uscată.

Descriere tehnică

Prescurtare pentru material abraziv	D
Lățime	69 mm
Înălțime	26 mm
Lungime	98 mm
Dimensiune	98×69×22 mm

Nivel de șlefuire	Lustruire
Serie	CaraFin
Caracteristici nume produs	98×69×22 mm
Tip produs	Bloc de polizat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		