

**Bucșă elastică ER cu etanșare, ER25, Ø nominal de strângere d: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308959 7
GTIN	4045197888501
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Călire și rectificare completă. Polizare. Doar pentru Ø nominal.

Descriere tehnică

Suport	ER25
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	429 E
Ø exterior D	26 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică