

**Chei combinate, inch, cromată, Deschiderea cheii: 7/16inch****Date comandă**

Numărul de comandă	613970 7/16
GTIN	4045197550064
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	7/16 inch
Înălțime maximă cioc h1	5,5 mm
Lungime cheie L	151 mm
Dimensiuni deschidere chei	inch
Înălțime maximă inel h <sub>2max</sub>	10 mm
Poziție inel	15 grad
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromată
Tip produs	Chei reglabilă

