

**Chei combinate, inch, cromată, Deschiderea cheii: 1inch****Date comandă**

Numărul de comandă	613970 1
GTIN	4045197550750
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	291 mm
Deschiderea cheii	1 inch
Înălțime maximă cioc h1	12 mm
Dimensiuni deschidere chei	inch
Înălțime maximă inel h _{2max}	16 mm
Poziție inel	15 grad
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromată
Tip produs	Chei reglabilă

