



Set de chei tubulare metrice/imperiale, pătrat 1/2 inch 45 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	638810
GTIN	4018754079445
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M6 – M22. Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet de până la 3/4 inch (măsură americană în inch).

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare bi-hexagonale: 22 buc. Cod 642100

Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Chei tubulare bi-hexagonale: 17 buc. Cod 642400

Ref. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000

Ref. 75; 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

Înălțime: 53 mm

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 10-34 mm

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 3/8-1.1/4 inch

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Bit bi-hexagonal
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Număr de piese	45
Dimensiuni deschidere chei	metric / inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	10-34 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	3/8-1.1/4 inch
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	540 mm
Lățime	290 mm
Înălțime	53 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13/16 Inch	642400 13/16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642100 13
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642100 24
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 1.1/16 Inch	642400 1.1/16
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641000 130
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642100 12
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642100 17
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 9/16 Inch	642400 9/16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642100 34
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 25 mm	642100 25
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642100 10
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642100 32
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642100 18

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642100 11
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 1.1/8 Inch	642400 1.1/8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642100 30
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641000 255
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 25/32 Inch	642400 25/32
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 300 mm	641300 300
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 5/8 Inch	642400 5/8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642100 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 3/4 Inch	642400 3/4
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642100 14
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 7/8 Inch	642400 7/8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 7/16 Inch	642400 7/16
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641000 75
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 1.1/4 Inch	642400 1.1/4
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642100 21
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642100 15
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19/32 Inch	642400 19/32
Clichet reversibil, 1/2 inch Tip	640100
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 1.3/16 Inch	642400 1.3/16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 3/8 Inch	642400 3/8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 20 mm	642100 20
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 23 mm	642100 23
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642100 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 1/2 Inch	642400 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642100 27
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 28 mm	642100 28
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641600 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 26 mm	642100 26
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642100 22

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11/16 Inch	642400 11/16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 1 Inch	642400 1
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15/16 Inch	642400 15/16