

**Cheie inelară, cromată, Deschiderea cheii: 17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613950 17
GTIN	4045197159830
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h1	8 mm
Lungime cheie L	210 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h _{2max}	13 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromată
Tip produs	Cheie reglabilă