



## Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 27mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 614200 27     |
| GTIN               | 4018754019359 |
| Clasa articolului  | 63A           |

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

#### Standard:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperit cu nichel; margini rotunjite.

#### Notă:

**AS-drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

<strong>ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 614600</strong>

### Descriere tehnică

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| AS-Drive pe partea inelului | da     |
| Deschiderea cheii           | 27 mm  |
| Înălțime maximă cioc h1     | 12 mm  |
| Lungime cheie L             | 385 mm |
| Dimensiuni deschidere chei  | metric |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Înălțime maximă inel $h_{2\max}$ | 18 mm              |
| Poziție inel                     | 15 grad            |
| Proces producție                 | forjat în matriță  |
| Material                         | Oțel aliat cu crom |
| Suprafață                        | Cromat cu nichel   |
| Tip produs                       | Cheie reglabilă    |