



## Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	614200 16
GTIN	4018754019243
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

#### Standard:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperit cu nichel; margini rotunjite.

#### Notă:

**AS-drive** – profilul special. Un profil care se potrivește perfect – elaborat pentru transport aerian și cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul **AS-drive**. **Avantaje:**

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

<strong>ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 614600</strong>

### Descriere tehnică

Înălțime maximă cioc h1	8 mm
Lungime cheie L	230 mm
AS-Drive pe partea inelului	da
Deschiderea cheii	16 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	11 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	Cromat cu nichel
Tip produs	Cheie reglabilă