

HOLEX®
Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 33 buc., Tip: 12

Date comandă

Numărul de comandă	638017 12
GTIN	4045197219633
Clasa articolului	62A

Descriere
Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**. Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**. Cu chei tubulare bi-hexagonale Cod 642120.

Aplicație:

Pentru șuruburi / piulițe gs_profil_6kant-einsatz M6 – M22 și șuruburi cu gaură interioară hexagonală gs_profil_6kant M5 – M18.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 19 buc. Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Biți hexagonali pentru șurubelniță: 8 buc. Cod 643220 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T: 1 buc. 641320

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641020 75; 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641620

Clichet: 1 buc. Cod 640220

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

Lungime: 445 mm

Lățime: 187 mm

Înălțime: 51 mm

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 8-34 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 4-14 mm

Descriere tehnică

Număr de piese	33
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Bit bi-hexagonal
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	8-34 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	4-14 mm
Lungime	445 mm
Lățime	187 mm
Înălțime	51 mm