



## Palpatore inductiv de lungime axial Set 10 buc., Tip: GT21M



### Date comandă

Numărul de comandă	434776 GT21M
GTIN	2050001949967
Clasa articolului	45A

### Descriere

#### Execuție:

Palpatore de lungime, de precizie, cu utilizare multiplă.

- **Bolț de măsurare precis, pe ghidaj cu bile.**
- **Precizie mare de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsurare.**
- **Coadă de strângere Ø 8 mm, se poate strânge pe toată lungimea.**
- **Insensibil la fluctuații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile.**
- **Ecranare electromagnetică excepțională.**

Palpatorele de lungime TESA se remarcă prin repetabilitate excelentă, durabilitate și durată lungă de utilizare. Compatibil cu module de afișare Mahr.

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Aplicație:

Utilizabil universal pentru toate operațiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere și în producție.

#### Livrare:

Set de 10 x palpatore de măsurare Cod 434775.

#### Accesorii opționale:

Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forța de măsurare.

### Descriere tehnică

Denumirea producătorului	GT21M
Forța de măsurare în punctul zero electric	0,63 N
Domeniu de măsurare	±1 mm
Repetabilitate	0,01 μm

Compatibilitate	Mahr
Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Ridicarea palpatoarelor de măsurare	mecanic
Cursă palpator de măsurare	4,3 mm
Burdof de protecție	Nitril
Clasă de protecție IP	IP 65
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Palpator