



Palpator inductiv de lungime axial Set 10 buc., Tip: GT21



Date comandă

Numărul de comandă	434776 GT21
GTIN	7630041113457
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Palpatoare de lungime, de precizie, cu utilizare multiplă.

- **Bolț de măsurare precis, pe ghidaj cu bile.**
- **Precizie mare de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsurare.**
- **Coadă de strângere Ø 8 mm, se poate strânge pe toată lungimea.**
- **Insensibil la fluctuații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile.**
- **Ecranare electromagnetică excepțională.**

Palpatoarele de lungime TESA se remarcă prin repetabilitate excelentă, durabilitate și durată lungă de utilizare.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru toate operațiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere și în producție.

Livrare:

Set de 10 x palpatoare de măsurare Cod 434775.

Accesorii opționale:

Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forța de măsurare.

Descriere tehnică

Repetabilitate	0,01 μ m
Forța de măsurare în punctul zero electric	0,63 N
Domeniu de măsurare	± 1 mm
Denumirea producătorului	GT21

Compatibilitate	TESA
Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Ridicarea palpatoarelor de măsurare	mecanic
Cursă palpator de măsurare	4,3 mm
Burdof de protecție	Nitril
Clasă de protecție IP	IP 65
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Palpator