



Interfață pentru palpatoare



Date comandă

Numărul de comandă	434719
GTIN	7630041115246
Clasa articolului	45C

Descriere

Execuție:

Interfață pentru transmiterea și administrarea de palpatoare de măsurare. Modalitate de conexiune directă la interfață USB.

- **Posibilitate de introducere de valori limită. Funcții simple +A, -A, +A+B, +A-B. Export de date în format .csv.**
- **Modalitate de conectare a unui număr de până la 64 palpatoare de măsurare prin conectarea USB în serie a mai multor interfețe.**
- **Intrare semnal de măsurare palpator de măsurare TESA.**
- **Leșire semnal de măsurare digital, RS232.**
- **Interval de măsurare comutabil: 2 mm, 5 mm.**

Aplicație:

Pentru monitorizarea și controlul centralizat al proceselor dispozitivelor de măsurare în mai multe puncte din lanțuri de măsurare.

Livrare:

Software TIS
Interfață: Interfață USB
Interfață: Interfață RS232C
Lungime: 172 mm
Lățime: 155 mm
Înălțime: 55 mm

Descriere tehnică

Înălțime	55 mm
Lățime	155 mm
Lungime	172 mm
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Tip produs	Interfacebox

Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
---------------------------------------	--------