

**Set de chei combinate, cromate, Număr de chei: 23****Date comandă**

Numărul de comandă	613960 23
GTIN	4045197463821
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Descriere tehnică

Număr de chei	23
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613950 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613950 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613950 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 20 mm	613950 20
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613950 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 34 mm	613950 34
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613950 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 32 mm	613950 32
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613950 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613950 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613950 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613950 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613950 24
Cheie inelară Deschiderea cheii 30 mm	613950 30
Cheie inelară Deschiderea cheii 9 mm	613950 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613950 15
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613950 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613950 11
Cheie inelară Deschiderea cheii 27 mm	613950 27
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613950 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613950 6
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613950 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613950 12