



Mască automată de sudură optrel® neo p550, Culoare: BLACK



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 097940 BLACK |
| GTIN | 7640429870414 |
| Clasa articolului | 09U |

Descriere

Execuție:

Mască clasică de sudură p550 cu noua **tehnologie a casetei de protecție antireflexie** pentru **perceperea realistă a culorilor**. Protecție perfectă datorit timpilor reduși de reacție la întunecare. Cu un nou concept de energie pentru **3.000 de ore în stare gata de funcționare, fără schimbarea bateriei**.

- **Trepte întunecate de protecție: 9 - 13** Reglare continuă prin intermediul unui buton rotativ.
- **Treaptă luminoasă: 4**
- **Cu baterie 3 V Li (durabilitate 3.000 ore)**
- **Câmp vizual la masca pentru sudură: 50 x 100 mm**

Aplicație:

Sudură MIG / MAG, cu electrozi, WIG și cu plasmă

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timp de comutare de la întunecat la luminos: 50 - 1000 ms

Clasificare conform EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------------|
| Timp de comutare de la întunecat la luminos | 50 - 1000 ms |
| Timp de comutare de la luminos la întunecat | 0,1 ms |
| Clasificare conform EN 379 | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |
| Tip produs | Mască pentru sudură |