

**Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor, Tip:****Date comandă**

Numărul de comandă	640025
GTIN	4045197497505
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Lungimea totală: 263 mm

Număr de dinți: 40

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	263 mm
Număr de dinți	40