



Șurubelniță cu percuție și acumulator, Tip: GDR12110



Date comandă

Numărul de comandă	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
 - **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**
- Șurubelniță rotopercutoare **compactă** pentru **precizie înaltă**.
- **Manevrare perfectă datorită lungimi constructive reduse.**
 - **Precizie mai mare: Power-Control în două trepte pentru evitarea supraturării șuruburilor mai mici.**
 - **Durabilitate mai îndelungată datorită tehnologiei motorului CE fără perii.**
 - **Lampă cu LED pentru iluminarea zonei de lucru chiar și în zonele întunecate.**

Avantaj:

Manevrare perfectă datorită lungimii constructive reduse.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073851– 073859.

Descriere tehnică

Turație maximă treapta 2	2600 min ⁻¹
Greutate	0,9 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Număr de percuții	0 - 3100 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	110 Nm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Denumirea producătorului	GDR 12V-110
Tensiunea acumulatorului	12 V
Vibrație maximă conform EN	10 m/s ²
Profil de antrenare portsculă	Locaș hexagonal
Utilizare tipică	Strong
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M12
Capacitate acumulator	3 Ah
Turație maximă treapta 1	1200 min ⁻¹
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie recomandat pentru material	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V

073855 B12