

**Bandă adezivă de aluminiu, Lățime × lungime (mm×m): 25X55****Date comandă**

Numărul de comandă	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

Banda adezivă moale din aluminiu recomandată pentru galvanizare este extrem de refractară la temperaturi înalte și la lumină și este rezistentă la manifestări meteo și la acțiunea substanțelor chimice.

**3M™ 425** poate înlăturat aproape fără a lăsa resturi și se potrivește la suprafețe îndoite și deformat datorită flexibilității sale.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Adeziv: Acrilat

Culoarea: argintiu

Lungime: 55 m

Lățime: 25 mm

Grosime: 0,12 mm

**Descriere tehnică**

Culoarea	argintiu
----------	----------

## Fișă de date

Denumirea producătorului	425
Grosime	0,12 mm
Lățime	25 mm
Lungime	55 m
Tip de bandă adezivă	unilateral
Rezistent la temperaturi de până la	-55 - 155 °C
Temperatură de depozitare	20 °C
Cu căptușeală	nu
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	conductibilitate termică
Particularitate	rezistență la umezeală
Adeziv	Acrilat
Capacitate de întindere	6 %
durabilitate minimă	24 lună
Rezistență la rupere	4,9 N/mm
Material de suport	Aluminiu
umiditate depozitare	50 %
Forță de lipire pe oțel	0,59 N/mm
Utilizare	Înfășurare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Împrejmuire
Utilizare	Ecranare
Tip produs	Bandă adezivă