



Mașină specială de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GWB1210



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 070223 GWB1210 |
| GTIN | 3165140730846 |
| Clasa articolului | 03B |

Descriere

Execuție:

BOSCH Mașini de găurit și înșurubat unghiulare

- Bosch Tehnologie Li-Ion premium.
- Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
- Extrem de compact: cap scurt, reglabil în 5 moduri cu mandrină Auto-Lock 10 mm.
- Turație mare de 0-1300 min¹ pentru un avans rapid de lucru – optim pentru găuriri, frână de motor.

Avantaj:

Pentru locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv încărcător, L-BOXX 102, inserție 1/2 L-BOXX pentru accesorii, inserție 1/2 L-BOXX pentru aparat.

Notă:

Acumulatele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073851 și 073866.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tensiunea acumulatorului | 12 V |
| Capacitate acumulator | 2 Ah |
| Sistem de prindere | Ø 1,0 – 10 mm |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) |
| Denumirea producătorului | GWB1210 |

| | |
|--|--|
| Moment maxim de rotație dur | 11 Nm |
| Turație maximă treapta 1 | 0 - 1300 min ⁻¹ |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 10 mm |
| Forma | Pistol de găurit și înșurubat în unghi |
| Greutate | 1,2 kg |
| Utilizare tipică | Medium |
| Ø maxim de găurire spiralată în lemn | 10 mm |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V |
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Număr de acumuloare incluse | 2 |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion |
| recomandat pentru material | Beton |
| recomandat pentru material | Oțel |
| recomandat pentru material | Zidărie |
| Tip produs | Șurubelniță |

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V

073851 B12