



Prelungitor, 1/2 inch, Lungimea totală: 75mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 641000 75 |
| GTIN | 4018754013005 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Locașul pătrat retractat, pătratele exterioare și cele patru segmente arcuitoare permit conectarea părților de acționare și de conectare „oarbe”. Cu „guler” pentru poziție fixă.

Standard:

DIN 3123-B 12,5

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 641029

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|-------------|
| Lungimea totală | 75 mm |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Tip produs | Prelungitor |

