

**Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: GSR1215****Date comandă**

Numărul de comandă	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Clasa articolului	03B

**Descriere****Execuție:**

Bosch Mașini de găurit cu acumulator

- **Mașini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcționare pe dreapta/stânga.**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și pentru afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare a momentului de rotație în mai multe trepte pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precisă.**
- **Softgrip.**

**Livrare:**

Inclusiv 2 x acumulatori Li-Ion 12 V / 2 Ah, încărcător, geantă de transport.

**Notă:**

Începând de la Cod 073852 și 073866 găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare.

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Denumirea producătorului: GSR 12V-15

Model constructiv motor: Motor cu 2 poli

Număr de acumulatori incluse: 2

Capacitate acumulator: 2 A·h

Tensiunea acumulatorului: 12 V

Moment maxim de rotație moale: 15 N·m

## Descriere tehnică

Interval de turație treapta 2	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Moment maxim de rotație moale	15 N·m
Greutate	1 kg
Utilizare tipică	mediu
Interval de turație treapta 1	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Denumirea producătorului	GSR 12V-15
Tensiunea acumulatorului	12 V
Model constructiv motor	Motor cu 2 poli
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	19 mm
Moment maxim de rotație dur	30 N·m
Capacitate acumulator	2 A·h
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	0 - 10 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 12 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Număr de acumulatoare incluse	2

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B12 V	073851 B12
Încărcător de acumulatori Tip AL1130CV	073866 AL1130CV